


# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## Тумба прикроватная «Симпл» ТБ-11

Габаритные размеры  
Ширина: 404 мм  
Высота: 310 мм  
Глубина: 356 мм  
Максимальная нагрузка  
на ящик - 5 кг



### Тумба прикроватная «Симпл» ТБ-11

Срок службы изделия - 5 лет  
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям  
TP TC 025/2012

Производитель в соответствии с буквой  
Б - ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления \_\_\_\_\_

МЕБЕЛОНІ  
сем'я  
МБ

Переходите по QR-коду для просмотра видеоИнструкции сборки изделия



## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

### Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибрю для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.







### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

# Фурнитура


Гвоздь 2x20  30 шт. <b>K</b>	Евровинт 6x50  2 шт. <b>A</b>	Евроключ  1 шт. <b>Z</b>	Заглушка для эксцентрика  4 шт. <b>E</b>	Шкант 8*30  10 шт. <b>M</b>	Эксцентриковая стяжка  14 шт. <b>C</b>
Подпятник  4 шт. <b>F</b>	Шуруп 4x16  12 шт. <b>H</b>	Направляющие шариковые 300 мм  1 шт. <b>O</b>	Уголок овербаланс  1 шт. <b>U</b>	Шуруп 4x16 с прессшайбой  2 шт. <b>Y</b>	Стяжка межсекционная  2 шт. <b>S</b>

# Деталировка



## Спецификация материалов

Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Крышка	404	352	1	1
2	Боковина правая	294	332	1	1
3	Боковина левая	294	332	1	1
4	Фасад	199	396	1	1
5	Вязка ящика	310	98	1	1
6	Боковина ящика правая	300	98	1	1
7	Боковина ящика левая	300	98	1	1
8	Цоколь	368	70	3	1
9	ЛДВП	304	338	1	1
10	ЛДВП	243	396	1	1

# Инструменты





## ПОРЯДОК СБОРКИ






# 1


Для того, чтобы разобрать направляющую, необходимо снять внутренние направляющие с помощью деблокирующего рычага.




# 2






**3****4**

**5****A=B****10**


x12

150MM  
K**6****7**

# 8




# 9



**Внимание!**

Крепежная фурнитура к стене приобретается отдельно и зависит от типа Ваших стен.

# 10



**Уважаемый покупатель!**

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!